
LFE/LCSE
3600 rpm
H [m]
H [ft]
Q [US GPM]
Q [m³/h]
15951-25HP
15951-20HP
15951-15HP
10707-15HP
10707-10HP
10707-7.5HP
10707-5HP
10707-3HP
15955-30HP
15955-25HP
15955-20HP
15705-20HP
12709-15HP
15705-15HP
12709-10HP
15705-10HP
12709-7.5HP
15705-7.5HP
12709-5HP
15705-5HP
15951-10HP
15959-30HP
15959-25HP
15959-20HP
20709-25HP
20709-20HP
20709-15HP
20709-10HP
20709-7.5HP
20955-30HP
20955-25HP
20955-20HP
25707-30HP
25707-25HP
25707-20HP
25707-15HP
25707-10HP
25707-7.5HP
30707-30HP
30707-25HP
30707-20HP
30707-15HP
30707-10HP
25957-30HP
25957-25HP
40707-30HP
40707-25HP


LFE/LCSE
1800 rpm
H [m]
H [ft]
Q [US GPM]
Q [m³/h]
20121-15HP
20121-10HP
20121-7.5HP
15955-5HP
15955-3HP
15959-7.5HP
15959-5HP
15951-3HP
15959-3HP
20953-7.5HP
20953-5HP
20709-3HP
20953-3HP
25123-20HP
25123-15HP
25123-7.5HP
25957-10HP
25957-7.5HP
25957-5HP
25707-5HP
25707-3HP
25957-3HP
30121-25HP
30121-20HP
30121-15HP
30957-15HP
30957-10HP
30957-7.5HP
30707-7.5HP
30707-5HP
30707-3HP
30957-5HP
40707-3HP
40707-5HP
40707-7.5HP
30127-25HP
30127-20HP
30127-15HP
40957-10HP
40957-15HP
40957-20HP
40124-25HP
40124-20HP
40124-15HP
40129-25HP
40129-20HP
40129-15HP
50957-25HP
50957-20HP
50957-15HP
50123-25HP
60951-25HP
60951-20HP